

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé

Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois

Alternative simple et rapide à la chaînette, tiges filetées et matériaux associés

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2




Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK15L1AB	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2AB	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK15L3AB	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5AB	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2AB	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK2L3AB	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5AB	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm	19 mm
SLK3L10AB	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5AB	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm	24 mm
SLK3L7AB	3 mm	7m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L1AB	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L2AB	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL
SLK2L2AB	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, ITB
SLK3L10AB	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L7AB	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

