

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout fileté



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

Matériau: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1
Conformité: SMACNA HVAC-DCS



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Taille du piquet (RS)	Longueur de la vis (L)	Hauteur (H)	Largeur (W)
SLK15L2SE250	1.5 mm	2m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK15L3SE250	1.5 mm	3m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK2L3SE375	2 mm	3.02m	0.375	44.5mm	55 mm	19 mm
SLK2L5SE375	2 mm	5m	0.375	44.5mm	55 mm	19 mm
SLK3L3SE375	3 mm	3m	0.375	45mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK15L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L3SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
SLK2L3SE375	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK2L5SE375	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL
SLK3L3SE375	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

