

nVent CADDY Speed Link SLK avec câble en forme Y avec deux embouts type crochet



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble en forme Y, un verrou et deux embouts avec crochet

Se fixe d'un côté à la structure du bâtiment et de l'autre aux deux bords du chemin de câble

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Conception spéciale permet de défaire un crochet temporairement pour un entretien ou pour ajouter des câbles dans des chemins de câble

Câble en forme Y, pour une stabilité accrue, avec deux embouts munis d'un crochet

Également disponible dans une configuration simple, muni d'un crochet

Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Finition:	Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS
Diamètre du câble métallique:	2 mm




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	C	Charge statique
SLK2YH500L2	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L2R2	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3R2	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L7	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N

Hauteur (H): 55 mm
Largeur (W): 19 mm
Épaisseur (T): 12.5 mm
Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

