

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet



FONCTIONS

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique « Y » (YL)	A	B	Charge statique	Certifications
SLD15Y200	1.5 mm	0.2m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL
SLD15Y500	1.5 mm	0.5m	39 mm	5 mm	195N	UL, cUL, ITB
SLD15Y800	1.5 mm	0.8m	39 mm	5 mm	195N	cUL, UL, ITB
SLD2Y500	2 mm	0.5m	42 mm	8 mm	440N	UL, ITB, cUL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

