

nVent CADDY Superklip



FONCTIONS

Se ferme et se verrouille automatiquement après l'insertion du tuyau, du tube ou du câble

Attache monobloc pour une installation rapide et pratique

Se fixe à l'aide d'une vis à bois, à l'aide d'une vis à double filetage avec ou sans collier, à l'aide d'un clou avec collier, à l'aide d'une tige filetée, à l'aide d'un panneau de montage ou encore d'un embout à clouer



Matériau: Xenoy®
Température: -25 to 90 °C

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	B	C	Charge statique
389001	11.8 - 14.3 mm	3/8"	17.2 mm	29.9 mm	160N
389002	14.3 - 16.8 mm	1/2"	19.5 mm	32 mm	175N
389003	16.8 - 19.5 mm	5/8"	20 mm	35.4 mm	190N
389004	19.5 - 21.8 mm		20 mm	39.4 mm	200N
389005	21.8 - 24.8 mm	3/4"	20 mm	42 mm	215N
389006	24.8 - 27.8 mm		20.2 mm	45.1 mm	240N
389007	27.8 - 31.2 mm	1"	20.2 mm	48.9 mm	260N
389008	31.2 - 35.5 mm	1 1/4"	21 mm	54.4 mm	300N
389009	35.5 - 39.5 mm	1 1/4"	21 mm	59.4 mm	320N
389011	39.5 - 43.5 mm	1 1/2"	21 mm	64.2 mm	360N
389012	46.5 - 50.5 mm		22 mm	72.8 mm	375N
389013	50.5 - 55.5 mm	2"	23 mm	78.7 mm	400N
389014	58.5 - 64 mm		23.2 mm	88.2 mm	410N

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tube en cuivre	B	C	Charge statique
389017	7.8 - 9.5 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	135N
389018	9.5 - 11.8 mm	1/4"	17.1 mm	26.4 mm	150N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

