

# Support de montage télescopique d'éclairage encastré nVent CADDY



Le support de montage télescopique d'éclairage encastré nVent CADDY est une solution réglable et flexible pour l'installation d'éclairages encastrés commerciaux haute résistance, tels que les luminaires encastrés, les luminaires à plaquettes, les luminaires ronds, etc. Le support de montage télescopique d'éclairage encastré est conçu pour les plafonds rigides et les applications de grille en T. Les lignes de pliure pré-marquées permettent une précision élevée du positionnement de l'éclairage dans le support de montage télescopique d'éclairage encastré. La découpe des anneaux de la plaque centrale est facile et sûre, sans bavures ni bords tranchants qui pourraient provoquer des blessures légères ou endommager la lampe.

Chez nVent CADDY, nous nous engageons à créer des produits qui font gagner du temps et permettent aux installateurs de travailler plus intelligemment, en plus de garantir leur sécurité sur le lieu de travail. Grâce à la conception et à la commodité de la fonction télescopique, le câblage de l'éclairage est simple et rapide, ce qui permet de passer moins de temps sur l'échelle.

## FONCTIONS

Conçu pour être utilisé avec l'attache de grille en T pour support de montage d'éclairage encastré dans le cadre des applications de plafond de grille en T

Pour l'installation d'éclairages de tailles différentes entre 4 et 8 pouces

Flexibilité accrue pour l'installation avec plusieurs points de fixation

Plaque de support robuste et fiable

Dispose d'un emplacement ouvert supplémentaire que les installateurs peuvent utiliser pour faciliter les installations d'accès direct


Le support est conçu pour faciliter la visualisation, éliminant les mesures manuelles



SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Matériau | Finition     | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) |
|---------------------|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| TBRL24              | Acier    | Prégalvanisé | 573.25mm     | 335.28mm    | 15.97mm     |

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500

