


Attache de panne multi-usage PH

FONCTIONS

Se fixe sur la partie inférieure des pannes et des poutres pour soutenir la tige filetée



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	B	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Écrou inclus
PH4		6.4 mm Max	19.05 mm Min	3.39 N·m	890N	710N	Non
PH6	10	6.4 mm Max	19.1 mm Min	40 N·m	890N	710N	Non
PH6FP		6.4 mm Max	19.05 mm Min	3.39 N·m	890N		Oui

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un contre-écrou est nécessaire pour les installations de systèmes de protection incendie.

Se reporter à la charge statique 1 lors de la fixation aux pannes C et Z. Se reporter à la charge statique 2 lors de la fixation à une bride plate.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

