

Attache insérable pour conduit



FONCTIONS

Installation par enfouissement du conduit


Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Charge statique maximale 1 (F1)	Charge statique maximale 2 (F2)
12P	22 - 30 mm	7 mm	Brut	110N	65N
12P4I	19.1 mm	6.4 mm	Fileté	110N	65N
16P	30 - 35 mm	7 mm	Brut	110N	65N
16P4I	25.4 mm	6.4 mm	Fileté	110N	65N
8P	18 - 22 mm	7 mm	Brut	110N	65N
8P4I	18 - 22 mm	6.4 mm	Fileté	110N	65N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

