

Clip de sécurité RS pour installation existante



The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securing of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

FONCTIONS

Idéal pour les applications sur les nouvelles installations et celles déjà existantes

S'installe sans avoir à démonter le système de support déjà en place et / ou retirer l'attache de poutre

Compatible avec toutes les attaches de poutre nVent CADDY et peut être fixé sur la vis de serrage ou sur la tige filetée

L'ouverture profilée en forme de goutte permet d'accommoder différentes tailles de tige filetée permettant ainsi de réduire de 50 % le nombre de pièces en stock

Le bord en biseau de l'ouverture en forme de goutte s'insère dans le fond du filet de filetage éliminant tout risque de mouvement pendant l'installation

Respecte la norme NFPA® et permet une fixation sûre dans les zones sismiques

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS


Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille du piquet (RS)	Taille de trou (HS)	A
RS06	165.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm
RS08	215.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm
RS10	266.7mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm
RS12	317.5mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm

Référence catalogue	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Taille du piquet (RS)	Taille de trou (HS)	A
RS14	368.3mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm
RS16	419.1mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm
RS18	469.9mm	44.5 mm	1.5 mm	M10, M12, M16, M20	28.6 mm	82.3 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ajoutez 2" de largeur de bride pour déterminer la longueur minimale de sangle nécessaire.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

