

Collier de fixation monopièce pour câble/conduit sur rail SCH2



FONCTIONS

Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice

Pas de vis ou boulons à faire tomber

L'installation ne nécessite qu'un tournevis ou un tourne-écrou

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Testé selon la Spécification FM® (pour les conduits EMT de diamètre 1/2" à 4")

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique maximale 2 (F2)	Charge statique maximale 3 (F3)	Certifications
SCH12B	14.5 - 23.4 mm	880N	334N	222N	UL, OSHPD/HCAI, cUL
SCH16B	18.3 - 29.5 mm	880N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH20B	25.4 - 38.4 mm	880N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH24B	31.8 - 44.2 mm	1550N	334N	222N	cUL, UL, OSHPD/HCAI
SCH32B	44.2 - 55.9 mm	1550N	334N	222N	UL, OSHPD/HCAI, cUL

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique maximale 2 (F2)	Charge statique maximale 3 (F3)	Certifications
SCH40B	50.8 - 60.5 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH48B	60.5 - 73.2 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH56B	69.1 - 88.9 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH64B	82.6 - 101.6 mm	1550N	334N	222N	OSHDP/HCAI, cUL, UL
SCH6B	2.5 - 16 mm	880N	334N	222N	UL, cUL
SCH72B	97.8 - 114.3 mm	1550N	334N	222N	UL, cUL, OSHDP/HCAI
SCH8B	8.6 - 18 mm	880N	334N	222N	cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

