

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau



Les brides de conduits à encliqueter nVent CADDY (série M) constituent une méthode rapide et efficace pour sécuriser les circuits de dérivation des conduits pour les installations électriques. La série M est conçue pour positionner avec cohérence l'application en éliminant le décalage des conduits et en maintenant l'espacement à l'entrée des boîtes électriques. Augmentez l'efficacité de l'installation en utilisant notre gamme complète de conduits pour votre prochain projet électrique.

FONCTIONS

Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales

Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport

Fermeture avec les doigts, aucun outil n'est requis

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
16M	23.4 - 35 mm	7 mm	Brut	440N	110N
16M4I	23.4 - 35 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N
20M	35 - 42 mm	7 mm	Brut	440N	110N

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
20M4I	35 - 42 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N
24M	42 - 50 mm	7 mm	Brut	440N	110N
24M4I	42 - 50 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N
32M	50 - 60 mm	7 mm	Brut	440N	110N
32M4I	50 - 60 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N
6M	14 - 18 mm	7 mm	Brut	440N	110N
6M4I	14 - 18 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N
812M	18 - 30 mm	7 mm	Brut	440N	110N
812M4I	18 - 30 mm	6.4 mm	Fileté	440N	110N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

