

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U



FONCTIONS

Complet avec boulon en U et écrous

Nécessite une installation par paire

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Type de profil de montage	Taille du piquet (RS)	Épaisseur de bride (FT)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
BC17A000EG	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	0.375	20.6 mm Max	76.2 mm	6.35 mm	26.99 mm
BC17D000EG	AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	0.375	20.6 mm Max	76.2 mm	6.35 mm	26.99 mm

Table 2/2

Référence catalogue	B	C	Charge statique
BC17A000EG	42.86 mm	85.72 mm	5300N
BC17D000EG	42.86 mm	127 mm	5300N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La charge statique est basée sur une paire d'étriers crapauds.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

