

Support de ventilateur / équipement électrique sur profil de faux plafond en "T"



FONCTIONS

Le boîtier électrique de 2-1/8" est prémonté et centré sur le support et est entièrement réglable jusqu'à 8" dans les deux sens

Le boîtier électrique a trois alvéoles défonçables ouvertes pour une installation rapide

Chaque kit contient des vis pour monter le ventilateur, le système nVent CADDY Speed Link sur le support depuis la structure du bâtiment et deux attaches de support (FMSBC1) permettant de stabiliser les dalles de plafond

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Charge utile	Travée de profil en T
512HDFM35	150N	609.6mm
512HDFM70	300N	609.6mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

