

Anneau bride fileté



FONCTIONS

Combine des anneaux-bridés avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en T, etc.

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre	Diamètre de vis	Type de vis	Longueur de la vis	Charge statique maximale	Certifications
2BRT20	31.8 mm	4.8	Métal	14.3mm	220N	UL, cUL
2BRT32	50.8 mm	4.8	Métal	14.3mm	220N	cUL, UL
2BRT8	12.7 mm	4.8	Métal	14.3mm	220N	UL, cUL
4BRT20	31.8 mm	6	Métal	19mm	220N	UL, cUL
4BRT20WS	31.8 mm	14	Bois	19.1mm	220N	UL, cUL
4BRT32	50 mm	6	Métal	19mm	220N	cUL, UL
4BRT32WS	50 mm	14	Bois	19mm	220N	cUL, ITB, UL
4BRT64	100 mm	6	Métal	19mm	220N	cUL, UL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les segments à bascule ne sont pas recommandés pour les câbles haute performance. Voir Système de crochets en J nVent CADDY Cat HP.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

