

Attache de retenue universelle



FONCTIONS

Connecte un câble de renfort à la structure

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du renfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)	Charge homologuée UL	Certifications
CSBURC12	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	14 mm	4.27 mm	3430N	ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES, cUL, OSHPD/HCAI, UL
CSBURC12SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	14 mm	4.27 mm	2750N	
CSBURC38	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm	3430N	ICC-ES, ICC-ES (Seismic Cable Bracing), OSHPD/HCAI, UL, cUL
CSBURC38SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	11 mm	4.27 mm	2750N	


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du renfort	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)	Charge homologuée UL	Certifications
CSBURC58	Acier	Électro-galvanisé	#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm	3430N	OSHPD/HCAI, UL, cUL, ICC-ES (Seismic Cable Bracing), ICC-ES
CSBURC58SS	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)		#12, #18, #36	17 mm	4.27 mm	2750N	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le renfort n'est pas inclus.

Se fixe à la structure en utilisant le trou central. Faire une boucle avec le câble à travers les trous des pattes coudées et serrer en place.

Charges UL		
Référence	Élément de renfort	Capacité de charge
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

