

Kit d'attache URC



FONCTIONS

Connecte un câble de renfort à la structure

Kit parasismique par câble double direction avec manchons ovales

S'enroule autour d'éléments d'acier structurel

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé;Peint



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du renfort	Couleur	Taille de trou	Longueur du renfort	Longueur de câble	Charge homologuée UL
CSB2W12URC12L10	#12	Rouge	14 mm	3.05 m	4.2m	1859N
CSB2W12URC38L10	#12	Rouge	11 mm	3.05 m	4.2m	1859N
CSB2W18URC12L10	#18	Blanc	14 mm	3.05 m	4.2m	1859N
CSB2W18URC38L10	#18	Blanc	11 mm	3.05 m	4.2m	1859N
CSB2W36URC12L10	#36	Bleu	14 mm	3.05 m	4.2m	8491N
CSB2W36URC58L10	#36	Bleu	17 mm	3.05 m	4.2m	8491N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le programme FBC™ System Compatible indique que ce produit a été testé et fait l'objet d'un contrôle permanent pour assurer sa compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan®, ainsi qu'avec les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. « FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques commerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

