

VF Clip Panne - C



FONCTIONS

Offre une fixation à partir de panne et de poutrelle, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, des crochets en S ou de la chaîne

S'installe à partir du plancher à l'aide de l'outil VAFT et du conduit




SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	B	C
VF14	Ressort acier	nVent CADDY Armour	1.5 - 6 mm	20 mm Min	80 mm	90 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Charge statique
VF14	7.1 mm	700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

