

Wire Basket Tray Bar Splice



The nVent CADDY Wire Basket Tray Bar Splice offers a versatile solution for straight sections and fittings within shaped wire basket tray systems. Engineered for structural continuity, the Bar Splice delivers enhanced support between tray runs. With a slotted design, contractors can create innovative field configurations—ideal for forming reducers or achieving precise angles. Whether you're adapting tray geometry or reinforcing connections, the Bar Splice ensures a clean, secure fit with finishes that match your installation.

FONCTIONS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Creates additional support for cable tray runs


Optimal for angles 30 degrees and smaller

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Certifications
WBTBSPLICE		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEBA	Noir	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEKIT		17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBTBSPLICEKITBA	Noir	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System, UL
WBTBSPLICEKITWH	Blanc	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	
WBTBSPLICEWH	Blanc	17.46 mm	4.55 mm	304.8mm	0.127 kg	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

