

Wire Basket Tray Ceiling Support



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

FONCTIONS

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)
WBTCLSPRT12	Électro-galvanisé		15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm
WBTCLSPRT12BA	Électro-galvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm
WBTCLSPRT12WH	Électro-galvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	388.417mm	13.49 mm
WBTCLSPRT16	Pré-galvanisé		15.75 mm	41.4 mm	488.417mm	13.49 mm
WBTCLSPRT16BA	Pré-galvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	488.417mm	13.49 mm

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)
WBTCLSPRT16WH	Prégalvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	488.417mm	13.49 mm
WBTCLSPRT18	Électro-galvanisé		15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm
WBTCLSPRT18BA	Électro-galvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm
WBTCLSPRT18WH	Électro-galvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	538.226mm	13.49 mm
WBTCLSPRT20	Prégalvanisé		15.75 mm	41.4 mm	588.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT20BA	Prégalvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	588.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT20WH	Prégalvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	588.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT24	Électro-galvanisé		15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT24BA	Électro-galvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT24WH	Électro-galvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	688.442mm	13.49 mm
WBTCLSPRT6	Prégalvanisé		15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm
WBTCLSPRT6BA	Prégalvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm
WBTCLSPRT6WH	Prégalvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	238.404mm	13.49 mm
WBTCLSPRT8	Prégalvanisé		15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm
WBTCLSPRT8BA	Prégalvanisé	Noir	15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)
WBTCLSPRT8WH	Prégalvanisé	Blanc	15.75 mm	41.4 mm	288.392mm	13.49 mm

Table 1/2


Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBTCLSPRT12	0.499 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT12BA	0.499 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT12WH	0.499 kg	
WBTCLSPRT16	0.68 kg	
WBTCLSPRT16BA	0.68 kg	
WBTCLSPRT16WH	0.68 kg	
WBTCLSPRT18	0.726 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT18BA	0.726 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT18WH	0.726 kg	
WBTCLSPRT20	0.862 kg	
WBTCLSPRT20BA	0.862 kg	
WBTCLSPRT20WH	0.862 kg	
WBTCLSPRT24	0.862 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT24BA	0.862 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBTCLSPRT24WH	0.862 kg	
WBTCLSPRT6	0.249 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT6BA	0.249 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT6WH	0.249 kg	
WBTCLSPRT8	0.363 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCLSPRT8BA	0.363 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
WBTCLSPRT8WH	0.363 kg	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

