


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FONCTIONS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Couleur: Noir
Matériau: Polymère

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Côtés inclus	Poids unitaire
WBTFORM04BA		92.2 mm	3048mm	Non	0.02 kg
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Non	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Non	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Non	0.06 kg
WBTFORM16BA		397 mm	3048mm	Non	0.08 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Non	0.09 kg
WBTFORM20BA		498.6 mm	3048mm	Non	0.1 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Non	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.08 kg
WBTFORM2X16BA	50.8 mm	397 mm	3048mm	Oui	0.1 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.11 kg
WBTFORM2X20BA	50.8 mm	498.6 mm	3048mm	Oui	0.12 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Oui	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Oui	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Oui	0.06 kg

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Côtés inclus	Poids unitaire
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Oui	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.13 kg
WBTFORM4X20BA	101.6 mm	498.6 mm	3048mm	Oui	0.14 kg

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Côtés inclus	Poids unitaire
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Oui	0.06 kg
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Oui	0.07 kg
WBTFORM4X8BA	101.6 mm	193.8 mm	3048mm	Oui	0.08 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Oui	0.12 kg
WBTFORM6X16BA	152.4 mm	397 mm	3048mm	Oui	0.14 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Oui	0.16 kg
WBTFORM6X20BA	152.4 mm	498.6 mm	3048mm	Oui	0.18 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Oui	0.18 kg
WBTFORM6X8BA	152.4 mm	193.8 mm	3048mm	Oui	0.1 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

