


Mèche pour piscine



Les exigences relatives à la liaison et à la mise à la terre en permanence des piscines intérieures ou extérieures sont prévues à l'article 680 « Piscines, fontaines et installations similaires » de l'édition 2005 du code national d'électricité (NEC®) américain. Toutes les autres parties liées à la masse dans la piscine ou autour de celle-ci doivent être reliées à une grille de liaison équipotentielle. Cette grille doit se prolonger de 3' (0,91 m) au-delà de la surface intérieure de la piscine en dessous du béton, des pierres ou des autres surfaces revêtues.

Veuillez noter que les piscines construites en matériaux non conducteurs (composite en fibre de verre, polymère garni de vinyle ou d'autres matériaux non conducteurs) n'ont pas besoin d'une grille équipotentielle qui couvre tout le contour du fond et les parois de la piscine. Toutefois, une grille équipotentielle est toujours requise autour du périmètre de la piscine qui se prolonge de 3' (0,91 m) au-delà des parois de la piscine.


FONCTIONS

Solution pratique, efficace et économique pour les grilles de liaison équipotentielle destinées aux piscines

Matériau: Cuivre

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Largeur 1 (W1)	Espacement de la grille (L2 x W2)	Taille de conducteur
POOLMESH2100	30500 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	N° 8 plein
POOLMESH250	15200 mm	0.61 m	305 mm x 305 mm	N° 8 plein
POOLMESH3100	30500 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	N° 8 plein
POOLMESH350	15200 mm	0.92 m	305 mm x 305 mm	N° 8 plein



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE