

Meule de rectification pour meuleuse de rails portative



FONCTIONS

Utilisé avec une meuleuse de rails sur socle SBG141 et une meuleuse de rails portable SBG150, équipées d'un moteur à essence deux temps

S'installe facilement sur la meuleuse

Permet une bonne maîtrise des opérations de nettoyage

Réduction des effets de la chaleur

Finition en douceur sur une surface propre

À utiliser avec divers types de surfaces

Permet d'éliminer une possible contamination de la résine sur la surface nettoyée, ce qui facilite le processus nVent ERICO Cadweld

Matériau: Zirconium renforcé lié à la résine

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Biseauté	Diamètre	Épaisseur
S2129	Oui	152.4 mm	25.4 mm
SB22122	Non	152.4 mm	25.4 mm

Référence catalogue	Biseauté	Diamètre	Épaisseur
SBS2333	Non	152.4 mm	19.05 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.