

Module de remplacement TDS

FONCTIONS

Module de recharge pour les séries de rail DIN TDS et les séries modulaires TDX



Courant de décharge maximal (Imax): 50kA 8/20 µs



SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


Référence catalogue	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
Tension nominale du système (Un)	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC	240 - 277 VAC	420 - 440 VAC	480 - 560 V a.c.
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	170 VAC	275 VAC	320 VAC	480 VAC	610 VV a.c.
Indice de protection contre les surtensions (VPR)	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA
Courant de décharge nominal (In)	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Fréquence	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz

Référence catalogue	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Température	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Largeur du module	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Profondeur (D)	48mm	49mm	49mm	49mm	49mm
Hauteur (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Largeur (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Poids unitaire	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Déposer la goupille noire lors de l'utilisation des unités modulaires TDX.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.