

Module de remplacement TDS

FONCTIONS

Module de recharge pour les séries de rail DIN TDS et les séries modulaires TDX



Courant de décharge maximal (Imax): 50kA 8/20 µs



SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


Référence catalogue	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Tension nominale du système (Un)	480 - 560 V a.c.	240 - 277 VAC	220 - 240 VAC	420 - 440 VAC	120 - 150 VAC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	610 VV a.c.	320 VAC	275 VAC	480 VAC	170 VAC
Indice de protection contre les surtensions (VPR)	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA
Courant de décharge nominal (In)	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Fréquence	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz

Référence catalogue	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Température	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Largeur du module	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Profondeur (D)	49mm	49mm	49mm	49mm	48mm
Hauteur (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Largeur (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Poids unitaire	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Déposer la goupille noire lors de l'utilisation des unités modulaires TDX.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE