

Coupleur fileté pour Piquet de terre fileté en acier cuivré



FONCTIONS


Les raccords haute résistance sont filetés et chanfreinés aux deux extrémités pour faciliter l'insertion

Accouplements résistants à la corrosion qui permettent d'effectuer des connexions cuivre-cuivre de faible résistance et permanentes



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Longueur (L)	Taille du filetage (TS)	Poids unitaire	Conformité	Certifications
CR100	Bronze au silicium	1"	99.1mm	UNC de 1"	0.35 kg	EN CEI 62561-2	cUL, UL
CR12S	Bronze	9/16"	63.5mm	9/16" UNC	0.07 kg	EN CEI 62561-2	UL, cUL, CSA, CSA-US
CR58	Bronze	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg	EN CEI 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
CR34	Bronze	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg		RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

