

Barres en cuivre nu perforé DPCB, double perforation



FONCTIONS

Connexion électrique robuste

Disjoncteur, générateur et conducteur réseau électrique préfabriqué

Solution de rechange pour les câbles gros et nombreux

Mise à la terre

Distribution électrique

Bords arrondis

Matériau: Cuivre



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)	A
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	Poids unitaire
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE