


Profilé à clipser | Armoires au sol, CLPK



Les accessoires et les équipements électriques supplémentaires peuvent être montés rapidement et facilement à l'emplacement nécessaire exact en utilisant ces profilés de montage clipsables.

FONCTIONS

Description: Profilé universel pour montage en profondeur ou en largeur sur les perforations DIN 25 mm, directement sur le châssis de l'armoire ou en combinaison avec des profilés VB. Le profilé de 75 mm de large est doté de trois rangées de perforations, dont une orientée à 90°. Il est ainsi possible de monter des profilés CLPF dans les deux sens. Le profilé CLPK peut être bloqué à l'aide de vis auto-taraudeuses.

Matériau: Acier zingué 1,5 mm.

Unité de livraison: 4 profilés.

Épaisseur: 1.5mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité de charge	Matériau de l'armoire
CLPK500 	CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Acier doux
CLPK1000	CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Acier doux
CLPK300		74mm	300mm	26mm	2000N	Acier doux
CLPK600 	CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Acier doux
CLPK800 	CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Acier doux
CLPK400	CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Acier doux
CLPK1200	CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE