

Cadre pivotant de hauteur complète, ESFC

Cadre pivotant pour des équipements 19" qui fournit de l'espace de montage supplémentaire pour de tels équipements, ainsi qu'un accès à l'arrière aux composants fixés et à l'équipement une fois ouvert.



FONCTIONS

Description: Cadre pivotant de hauteur complète pour composants 19" avec ouverture par la gauche ou la droite. Compatible avec les armoires juxtaposables. Les charnières sont conçues pour offrir plus de profondeur utile. Charnière supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. Profilé de châssis en W rigide pour équipement lourd. Châssis 19" zingué pour mise à la terre directe des composants montés. Équipée de série avec des charnières 130°. Peut également être montée sur le côté d'une armoire au sol de 600 mm de profondeur. Sur des armoires juxtaposables acier, utiliser des barres de soutien transversales ESFB en combinaison avec un accessoire VBD si nécessaire. Profondeur réglable par pas de 12.5 mm.

Charge maximale: 1800N, fourni avec système d'auto-positionnement.

Fermeture: 2 serrures DIN3mm.

Matériau: Profilés 19" : Acier zingué 2mm. Ossature; profilés verticaux: 2 mm. Profilés horizontaux: 3 mm.

Unité de livraison: 1 cadre pivotant avec charnières.

Instructions de montage: ESFC pour armoires juxtaposables de 600, 800, 1 000 et 1 200 mm de large. Ajouter une barre ESFB pour un montage dans une armoire juxtaposable acier.

Épaisseur:	2mm
Matériau:	Acier doux
Finition:	Zingué

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau de l'armoire
ESFC316	ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Acier doux
ESFC456	ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Acier doux
ESFC406	ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Acier doux
ESFC276	ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Acier doux
ESFC366	ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE