

Climatiseur de toit, indoor Genesis



HB16
8000 BTU/Hr.
2051 Watt



MHB11
2200-4000 BTU/Hr.
645-1172 Watt

Les climatiseurs d'intérieur Genesis à montage supérieure sont conçus pour être montés sur le dessus des armoires. Les capots extérieurs sont fabriqués en acier à faible teneur en carbone et avec peu de fixations visibles pour résister aux environnements industriels difficiles. Ils comprennent un filtre à mailles d'aluminium réutilisable et nettoyable qui protège les bobines pour des performances de climatisation optimales. Les climatiseurs d'intérieur standard comprennent un thermostat électromécanique, un parasurtenseur et un système de gestion de condensation sur les modèles MHB11.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Homologué UR/cUR sur certains modèles, tableaux de données de références des performance

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

FONCTIONS

Réfrigérant R134a et R407c

Modèles pour entrée d'alimentation V c.a. monophasée à 115, 230 et 460

Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C

Thermostat mécanique fiable situé derrière le filtre de l'unité

Compresseur à piston robuste

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7042
Couleur:	Gris signalisation

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale en watts	Capacité nominale Btu/h	Tension nominale	Nombre de phases	Réfrigérant
MHB110246G400	17462	645W	2200Btu/h	460V	1	R134a
HB160826G040	21128	2344W	8000Btu/h	230V	1	R407C
MHB110216G306	73880	645W	2200Btu/h	115V	1	R134a
MHB110226G306	73890	645W	2200Btu/h	230V	1	R134a
MHB110416G307 	75620	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a
HB160846G040 	21802	2344W	8000Btu/h	460V	1	R134a

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE