

Porte vitrée inox avec verre transparent, ADCS



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles

Matériau: Acier inox AISI 304 1.5 mm, 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 600 mm ou plus, et verre de sécurité 4 mm

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07

Unité de livraison: 1 porte.

La porte vitrée permet d'avoir une visibilité sur les composants électriques malgré l'armoire fermée

L'utilisateur peut surveiller l'état des composants sans avoir à ouvrir la porte de l'armoire, maintenant l'indice de protection

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée

Épaisseur: 1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre	Famille de produits	Matériau de l'armoire
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Montage mural	Acier doux
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Montage mural	Acier doux
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Montage mural	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre	Famille de produits	Matériau de l'armoire
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Montage mural	Acier doux
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Montage mural	Acier doux
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Montage mural	Acier doux
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Montage mural	Acier doux
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Montage mural	Acier doux
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Montage mural	Acier doux
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Montage mural	Acier doux
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Montage mural	Acier doux
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Montage mural	Acier doux
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Montage mural	Acier doux
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Montage mural	Acier doux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* Fermeture à crémonne 3 points. Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

