

Porte intérieure, ADI



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 700 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm. Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L- 108. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Porte en acier peint 1,5 mm et profilés verticaux en acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: IP 2XC.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Épaisseur:	1.5mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous
ADI06050R5	ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1
ADI04040R5	ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1
ADI06040R5	ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1
ADI05050R5	ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1
ADI04050R5	ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1
ADI06080R5	ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1
ADI05040R5	ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1
ADI04030R5	ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1
ADI05030R5	ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous
ADI04060R5	ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1
ADI06060R5	ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1
ADI08060R5	ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2
ADI08080R5	ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2
ADI10080R5	ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2
ADI08040R5	ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2
ADI10060R5	ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2
ADI07050R5	ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2
ADI12060R5	ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2
ADI12080R5	ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE