

# Porte intérieure, ADIS

Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

## FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche (usinage nécessaire). Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 800 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108. Version 19" également disponible sur demande.

Matériau: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.

Protection: IP 2XC.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

**Matériau:** Acier inoxydable 304

**Finition:** Finition brossée

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de porte | Nombre de verrous | Famille de produits |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| ADIS04030           | 400mm   | 300mm   | 15mm       | 345 x 192mm     | 1                 | Montage mural       |
| ADIS05040           | 445mm   | 292mm   | 15mm       | 445 x 292mm     | 1                 | Montage mural       |
| ADIS05050           | 445mm   | 392mm   | 15mm       | 445 x 392mm     | 1                 | Montage mural       |
| ADIS06040           | 545mm   | 292mm   | 15mm       | 545 x 292mm     | 1                 | Montage mural       |
| ADIS06060           | 545mm   | 492mm   | 15mm       | 545 x 492mm     | 1                 | Montage mural       |
| ADIS08060           | 745mm   | 492mm   | 15mm       | 745 x 492mm     | 2                 | Montage mural       |
| ADIS10080           | 945mm   | 692mm   | 15mm       | 945 x 692mm     | 2                 | Montage mural       |
| ADIS12080           | 1145mm  | 692mm   | 15mm       | 1145 x 692mm    | 2                 | Montage mural       |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour commander la version 19", ajouter «I19» au code article du catalogue (p. ex. ADIS04030I19). Ne convient pas pour AFS.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.