

Armoire juxtaposable en acier peint version une porte, MCS-HP



La porte d'armoire en acier peint de la gamme d'armoires au sol juxtaposables, MCS-HP, est dotée d'un indice de protection IP 66 et offre une protection accrue aux équipements comme aux composants, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie et à réduire les coûts d'entretien lorsque l'armoire est installée dans des environnements difficiles et exposée à des conditions extrêmes. Ces nouvelles armoires présentent un indice IP 66, même si elles sont juxtaposées à l'aide des équerres de juxtaposition standard.

NORMES INDUSTRIELLES

CE, UK CA, UL

NEMA type 4, 12

IP66

IK10

FONCTIONS

Matériau: Cadre : Acier peint 1.5 mm. Porte : Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux : Acier peint 1.5 mm. Plaque de fixation : Acier galvanisé 3 mm. Plaques de fond : Acier galvanisé 1 mm.

Ossature: Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte: Équipée de quatre charnières permettant une ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm.

Panneau arrière: Fixé à l'aide de vis Torx M6. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de toit: Démontable.

Fermeture: Serrure à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Serrure avec insert DIN 3 mm double barre. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme accessoires.

Plaque de fond: Plaque de fond monobloc avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Platine de montage: Double pli et système de position. Réglage de la profondeur au pas de 25 mm à l'aide de l'accessoire MPD02. La plaque de fixation est livrée attachée à l'extérieur de l'emballage de l'armoire.

Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la masse par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison: Châssis avec porte, panneau arrière, panneau de toit, plaque de fond, plaque de fixation et cadre de porte montés. La livraison inclut également les vis de mise à la masse. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.


Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur du corps:	1.5mm
Épaisseur de porte:	2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
MCS20086HP	MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm		
MCS18086HP	MCS18086HP	1800mm	800mm	600mm	1694mm	694mm
MCS20066HP	MCS20066HP	2000mm	600mm	600mm	1894mm	494mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

*Autres dimensions disponibles sur demande. Un panneau latéral spécial est nécessaire si la profondeur est supérieure à 700 mm.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

