

Profilés de fixation (19"), CIP

Les équipements 19" peuvent facilement être installés dans des armoires au sol, dans l'usine ou sur le terrain, lorsque ces profilés sont utilisés.



FONCTIONS

Description: Profilés de fixation pour des montages de 482.6 mm (19") sur toute la hauteur et sur tous les côtés. Profondeur réglable.

Matériau: Acier zingué 2 mm.

Unité de livraison: 1 paire.

Instructions de montage: À combiner avec des profilés CIB et CID. Pour le montage en hauteur partielle, le CIWR est requis.

Épaisseur: 2mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Unités de rack	Matériau de l'armoire
CIP38	CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Acier doux
CIP24	CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Acier doux
CIP29	CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Acier doux
CIP47	CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Acier doux
CIP42	CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Acier doux
CIP22		1100mm	45mm	29mm	22U	Acier doux
CIP33	CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Acier doux
CIP20	CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE