

Machine de coupe NC-CUT

La machine semi-automatisée NC-CUT optimise la coupe des rails DIN et des conduits de câbles pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre et minimiser les déchets de coupe. Prenez le contrôle et automatisez le traitement en important vos schémas de montage et de disposition de panneaux dans le logiciel de la machine. Le NC-Cut fournit ensuite une liste simplifiée des découpes et vous guide tout au long du processus de découpe.



FONCTIONS

Des butées motorisées guident le matériau dans les cisailles pour éliminer les mesures manuelles.

Des cisailles de grande qualité garantissent des coupes précises et la durabilité de l'outil.

Chaque pièce coupée est identifiée avec une étiquette imprimée pour assurer la bonne installation dans le panneau.

Longueur de coupe (maximum/minimum) 2 200 mm / 140 mm (86,6 po / 5,5 po)

Dimensions de la machine (H x L x P) 860 x 4 220 x 675 mm (33,8 x 166 x 26,5 po) (assemblée, sans supports anti-vibrations)

Hauteur/réglage du support anti-vibrations 40 mm / 0-20 mm (1,57 po/ 0-0,78 po)

Précision de répétition 0,5 mm

Coupe les conduits de câbles jusqu'à une largeur de 125 mm (4,9 in)

Coupe les rails DIN de type NS 15, NS 35/7,5 et NS 35/15

Coupe les barres bus de type NLS-CU 3/10

Tension nominale 110-240V 1~ 50/60 Hz

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur
NC-Cut	860mm	4220mm	675mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE