

Cadres ouverts pour racks, 2 poteaux



Conçus pour les centres de données et les salles de télécommunication, les cadres ouverts à 2 poteaux pour racks répondent aux exigences de gestion de câbles. Les cadres sont disponibles en largeurs de colonnes de 3 ou 6 po.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

FONCTIONS

Hauteurs allant de 4 pi à 9 pi (24U à 58U) conformes aux exigences de capacités. Les cadres pour racks de 19 po ont 7 pi de hauteur

Les rails latéraux sont taraudés des 2 côtés avec des filetages 12-24UNC pour une installation rapide

Le modèle à trous pour montage vertical de 5/8 po - 5/8 po - 1/2 po est conforme aux normes EIA.Universal

Les marquages RU à l'avant et à l'arrière des montants facilitent le montage de l'équipement

Emballage individuel non-assemblé. Le matériel d'assemblage est fourni pour un entreposage et une installation faciles

Des ensembles de gestion de racks et de câbles pratiques sont offerts avec un ou deux guides de câbles de 6 po.

Couvercle à charnière d'une pièce inclus

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
EDR23FM45U	21669	2134mm	616mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EDR19FM45U 	21619	2134mm	514mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EVR23FM45U	22039	2134mm	616mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM45U6	25324	2134mm	515mm	457mm	Aluminium	Revêtement poudré
EVR23FM51U	22049	2438mm	616mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM45UCM1	14643	2134mm	699mm	457mm	Aluminium	Revêtement poudré

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
EDR19FM38U	21609	1829mm	514mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EVR19FM58U	35319	2743mm	514mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM45UCM2 	14644	2134mm	883mm	457mm	Aluminium	Revêtement poudré
EVR19FM51U 	22029	2438mm	514mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM51U	21629	2438mm	514mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EDR19FM51U6	25325	2438mm	515mm	457mm	Aluminium	Revêtement poudré
EVR19FM45U	22019	2134mm	514mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM24U	21599	1219mm	514mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EDR23FM24U	21649	1219mm	616mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EWR19FM45U	36108	2134mm	514mm	381mm	Aluminium	Mill
EDR19FM58U	35309	2743mm	514mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EDR23FM38U	21659	1829mm	616mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré
EDR23FM51U	21679	2438mm	616mm	381mm	Aluminium	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE