

Armoire de commande de l'interface de commande, OICE-SS



Le panneau d'interface en inox OICE-SS dispose de perforations pré-usinées qui permettent le positionnement facile sur un bras pivotant. Grâce à des indices de protection élevés IP66 et NEMA 12 et 4x, l'armoire peut être utilisée dans des environnements exigeant une conception sanitaire.

FONCTIONS

Matériau : Acier inoxydable brossé AISI 304L. Corps : 1,5 mm. Porte pour AISI 304L : 1,5 mm / 2 mm pour les armoires avec une hauteur ou une largeur de 600 mm ou plus. Platine de montage : Acier galvanisé 2 mm.

Corps : Plaque de renfort pliée et à soudure continue montée sur le toit de l'armoire.

Porte arrière : Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. Peuvent être montées pour une ouverture à gauche ou à droite. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté.

Verrou : zamak deux points 3 mm personnalisé nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux verrous pour les armoires de 600 mm de haut.

Protection : Correspond à IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finition : acier inoxydable brossé 400.

Livraison : Armoire avec porte, verrou deux points en plastique 3 mm et accessoires de montage.

Matériau: Acier inoxydable 304; Acier inoxydable 316L

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Compatibilité des systèmes	Poids
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact série 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	Acier inoxydable CS480	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	Acier inoxydable CS480	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact série 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	Acier inoxydable CS480	3kg

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Compatibilité des systèmes	Poids
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact série 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	Acier inoxydable CS480	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	Acier inoxydable CS480	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	Acier inoxydable CS480	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact série 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE