

Panneaux pour armoires autoportantes avec profilé de montage, une porte

Panneau pour armoires autoportantes porte simple à simple ou double accès avec profilé de montage. Les panneaux peuvent être positionnés n'importe où le long des profilés de montage horizontaux (voir le schéma des dimensions, sections B-B pour les limitations). Les panneaux de demi-longueur peuvent être situés dans la partie supérieure ou inférieure de l'armoire.

FONCTIONS

Disponible en longueur complète et demi-longueur

Matériel de montage plaqué fourni

Matériau: Acier doux

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A90P24F2	23510	1013mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P30F2G	15003	784mm	660mm	Galvanisé		2.66mm
A60P24F1	21260	1219mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P24F1G	14998	1524mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A60P24F2	21270	632mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P24F1	23320	1524mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A90P36F1G	15006	1981mm	812mm	Galvanisé		2.66mm
A72P36F1G	15004	1524mm	812mm	Galvanisé		2.66mm
A72P24F2	23330	784mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P24F2G	15001	784mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A72P36F2G	15005	784mm	812mm	Galvanisé		2.66mm
A90P36F2G	15007	1013mm	812mm	Galvanisé		2.66mm
A90P36F2	23390	1013mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P36F1 	23360	1524mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A90P24F1	23480	1981mm	508mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A90P24F2G	15011	1013mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A72P36F2	23370	784mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A60P36F1G	14996	1219mm	812mm	Galvanisé		2.66mm
A60P36F2	21290	632mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A60P36F2G	14997	632mm	812mm	Galvanisé		2.66mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A60P36F1	21280	1219mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A90P24F1G	15008	1981mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A72P30F2	23350	784mm	660mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A72P30F1	23340	1524mm	660mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A90P36F1 	23380	1981mm	812mm	Revêtement poudré	Blanc	2.66mm
A60P24F1G	14994	1219mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A60P24F2G	14995	632mm	508mm	Galvanisé		2.66mm
A72P30F1G	15002	1524mm	660mm	Galvanisé		2.66mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE