

Panneaux pour armoire multi-porte autoportante avec goujons de montage

Utilisez ces panneaux dans des armoires multi-portes autoportantes avec goujons de montage. Des trous supplémentaires sont prévus pour soulever et installer les panneaux. Les numéros de référence avec le suffixe BG comprennent deux panneaux conducteurs boulonnés avec des renforcements supérieurs et inférieurs pour un support supplémentaire.

FONCTIONS

Le matériel de montage du panneau est fourni avec tous les boîtiers

Matériau: Acier doux

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A84PM78B	57041	1829mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM28G	15037	1524mm	552mm	Galvanisé		3.04mm
A72PM40G	15041	1524mm	857mm	Galvanisé		3.04mm
A84PM78G 	15047	1829mm	1828mm	Galvanisé		3.04mm
A86PM75G	15036	1981mm	1778mm	Galvanisé		3.04mm
A72PM66B	57054	1524mm	1524mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM78	33970	1524mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM40	33920	1524mm	857mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM34	33910	1524mm	704mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A86PM75B	57038	1981mm	1778mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A84PM40 	33930	1829mm	857mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A90PM78	33990	1981mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A90PM78B	57042	1981mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM66G	15045	1524mm	1524mm	Galvanisé		3.04mm
A86PM37G	15035	1981mm	863mm	Galvanisé		3.04mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A72PM78G	15046	1524mm	1828mm	Galvanisé		3.04mm
A72PM34G	15038	1524mm	704mm	Galvanisé		3.04mm
A72PM78B	57084	1524mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM54G	15044	1524mm	1219mm	Galvanisé		3.04mm
A84PM40G	15042	1829mm	857mm	Galvanisé		3.04mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Finition	Couleur	Épaisseur
A72PM66	33960	1524mm	1524mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A72PM28	33900	1524mm	552mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A86PM75BG	38137	1981mm	1778mm	Galvanisé		3.04mm
A90PM78G	15048	1981mm	1828mm	Galvanisé		3.04mm
A84PM78BG	38136	1829mm	1828mm	Galvanisé		3.04mm
A90PM40G	15043	1981mm	857mm	Galvanisé		3.04mm
A72PM54	33950	1524mm	1219mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A86PM37	29980	1981mm	863mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A84PM78 	33980	1829mm	1828mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A86PM75	29990	1981mm	1778mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A90PM40	33940	1981mm	857mm	Revêtement poudré	Blanc	3.04mm
A90PM78BG	38138	1981mm	1828mm	Galvanisé		3.04mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les numéros de référence se terminant par B ou BG représentent les panneaux à 2 pièces ; reportez-vous à la configuration du schéma 2 de la fiche technique. Pour toutes les autres références, reportez-vous à la configuration du schéma 1 de la fiche technique.

Les numéros de référence avec le suffixe B comprennent deux panneaux peints boulonnés avec des renforcements supérieurs et inférieurs pour un support supplémentaire.

Utilisez une combinaison de panneaux pour les armoires autoportantes de 3 ou 5 portes.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE