


Panneaux latéraux | Armoires au sol, SPM



Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

FONCTIONS

Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés. Peut être remplacé par la porte latérale DNS.

Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinaison avec MCS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.

Épaisseur: 1.5mm
Couleur: Gris clair
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
SPM2008R5	SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux
SPM1806R5	SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM2210R5		2200mm	19mm	1000mm		Acier doux
SPM1808R5	SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux
SPM2005R5 	SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux
SPM2004R5	SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Autoportant	Acier doux
SPM1205R5		1200mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux
SPM2006R5 	SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM1605R5	SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux
SPM1606R5	SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM1804R5 	SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
SPM2206R5	SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM1805R5 	SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux
SPM1106R5		1100mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM1406R5	SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Autoportant	Acier doux
SPM2010R5		2000mm	19mm	1000mm	Autoportant	Acier doux
SPM2208R5	SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Autoportant	Acier doux
SPM1405R5	SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Autoportant	Acier doux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indice de protection de IP66, NEMA Type 4, 12 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec MSC-HP.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE