

# SpectraCool Intérieurs/Extérieurs



Les climatiseurs SpectraCool sont disponibles en trois formats offrant une large gamme de capacités et de configurations de climatisation. Ces unités offrent une climatisation fiable de l'armoire dans des environnements difficiles et présentent une conception fiable, une apparence moderne, une installation facile et une conception sans filtre.

La protection contre la corrosion avancée dont sont dotées les unités SpectraCool protège les composants essentiels aux performances du climatiseur. Idéale pour les applications où les climatiseurs sont exposés à des substances corrosives et chimiques. Hoffman utilise des revêtements de pointe pour protéger les composants essentiels, prolonger leur durée de vie et optimiser les performances exceptionnelles du produit.

Certaines unités sont équipées d'un contrôle d'accès à distance (Remote Access Control, RAC), un contrôleur paramétrique intégré conçu pour fonctionner sans problèmes avec nos unités de climatisation d'armoire afin de surveiller et de gérer à distance soit une seule unité ou un réseau complet de climatiseurs SpectraCool depuis pratiquement n'importe où dans le monde avec une connexion Internet sécuritaire. Assurez-vous que vos systèmes fonctionnent toujours à des niveaux de température optimaux, et ainsi augmentez la productivité et améliorez la fiabilité globale du système.

## NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

Boucle interne IP 56

EAC

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable\*

## FONCTIONS

Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles

La protection de niveau 1 comprend: des revêtements de protection appliqués uniquement sur les serpentins et les tubes en cuivre du côté du condenseur (face extérieure) ainsi que des revêtements de thermostat

Compresseur rotatif éco-énergétique sur la plupart des modèles

La protection de niveau 2 comprend: tous les revêtements appliqués au niveau 1, plus des revêtements de protection appliqués sur le côté de l'évaporateur (face intérieure) et une protection supplémentaire autour du thermostat

Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable inclus protège les bobines pour des performances de climatisation maximales, dans les environnements pollués

Réfrigérant R407C, R513A ou R134a

Alimentation triphasée 115, 230 et 400/460 V c.a. sur la plupart des modèles

Thermostat mécanique fiable sur le côté boîtier de l'unité

Tous les modèles de la série G sont livrés en standard avec deux thermostats séparés pour la climatisation et le chauffage si un élément chauffant est installé

Température de fonctionnement de -40 F/-40 C à 131 F/55 C

La bobine de condensateur résistante à la poussière permet à l'unité de fonctionner sans filtre dans la plupart des applications intérieures.

Ventilateurs doubles côté condensateur pour la redondance des performances sur les modèles G52 et G57

Couvercle galvanisé ou en acier inoxydable pour les environnements d'usine et extérieurs robustes

Options de montage extérieur et partiellement intégré

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/9

| Référence catalogue | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G572026G802         | 35697             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| N160116G102         | 35708             | 235W                       | 800Btu/h                | 115V             | 1                | R513A       |
| G572026G102         | 21443             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| N160126G102         | 35715             | 235W                       | 800Btu/h                | 230V             | 1                | R513A       |
| G572026G800         | 35696             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| N210226G102         | 35726             | 586W                       | 2000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G572026G150         | 21114             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G572026G151         | 21438             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G572026G700         | 35695             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| N210216G102         | 35722             | 586W                       | 2000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G572026G360         | 35694             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G521226G102         | 21165             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G521216G100         | 20507             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G520816G360         | 35662             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G521216G102         | 21164             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G280616G051         | 20922             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G280416G360         | 34395             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280626G101         | 20904             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280426G060         | 20971             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G572026G051         | 19895             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |

Table 2/9

| Référence catalogue                                                                           | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280416G101                                                                                   | 21056             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520826G700                                                                                   | 35667             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280426G150                                                                                   | 20938             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521226G100                                                                                   | 20511             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G280616G700                                                                                   | 35646             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G520826G051                                                                                   | 19888             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G520816G151                                                                                   | 20842             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G521216G050  | 19285             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G521226G800                                                                                   | 35686             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G280426G802                                                                                   | 35637             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521216G800                                                                                   | 35682             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G520826G060                                                                                   | 23898             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280626G100                                                                                   | 20915             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520816G050  | 19282             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280626G700                                                                                   | 35653             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280416G100                                                                                   | 20933             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520826G360                                                                                   | 35666             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280426G051                                                                                   | 20936             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280426G151                                                                                   | 21188             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280416G151                                                                                   | 21187             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |

Table 3/9

| Référence catalogue | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G521216G101         | 21048             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G520816G802         | 35665             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280416G150         | 20934             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280426G101         | 21057             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280626G150         | 20914             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520826G802         | 35672             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280626G151         | 21193             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280426G100         | 20937             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520826G050         | 19283             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280616G060         | 20973             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G520816G800         | 35664             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520826G800         | 35668             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |

| Référence catalogue                                                                           | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G521226G101                                                                                   | 21158             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G572026G060                                                                                   | 23906             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G521216G802                                                                                   | 35683             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G280616G360                                                                                   | 35645             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G280616G151                                                                                   | 21192             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G280616G100                                                                                   | 20921             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521226G050  | 19286             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G572026G050  | 20817             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |

Table 4/9

| Référence catalogue                                                                             | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280416G102                                                                                     | 21444             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280426G102                                                                                     | 21445             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520816G700                                                                                     | 35663             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280626G102                                                                                     | 21448             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280626G360                                                                                     | 35652             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521226G802                                                                                     | 35687             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G520826G150                                                                                     | 20506             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G572026G100  | 19288             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G280626G051                                                                                     | 20916             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521216G700                                                                                     | 35678             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G521216G151                                                                                     | 21171             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G280416G700                                                                                     | 35631             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280426G050  | 20935             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521226G150                                                                                     | 20512             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G520816G060                                                                                     | 23897             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280416G051                                                                                     | 20932             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520826G101                                                                                     | 20981             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280426G800                                                                                     | 35636             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280626G802                                                                                     | 35655             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G521216G051                                                                                     | 19903             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |

Table 5/9

| Référence catalogue | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280416G800         | 35632             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |

| Référence catalogue                                                                           | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280626G050  | 20917             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G280426G700                                                                                   | 35635             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G572026G101                                                                                   | 19451             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 230V             | 1                | R407C       |
| G280616G802                                                                                   | 35648             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521226G060                                                                                   | 23904             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G521226G151                                                                                   | 21172             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G520816G101                                                                                   | 20978             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280616G102                                                                                   | 21447             | 2757W                      | 6000Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521216G360                                                                                   | 35677             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G520816G100                                                                                   | 20503             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280416G050  | 20931             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520826G102                                                                                   | 21163             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280416G802                                                                                   | 35633             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G520816G102                                                                                   | 21162             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280626G800                                                                                   | 35654             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520816G150                                                                                   | 20504             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G521226G700                                                                                   | 35685             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G280616G101                                                                                   | 20948             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521216G150                                                                                   | 20508             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |

Table 6/9

| Référence catalogue                                                                             | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280616G050  | 20923             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G280626G060                                                                                     | 20974             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520826G100                                                                                     | 20505             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280616G150  | 20918             | 1874W                      | 6400Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521226G051                                                                                     | 19902             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G520816G051                                                                                     | 19897             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G280416G060                                                                                     | 20968             | 1172W                      | 4900Btu/h               | 115V             | 1                | R513A       |
| G521226G360                                                                                     | 35684             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 230V             | 1                | R513A       |
| G521216G060                                                                                     | 23903             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 115V             | 1                | R134a       |
| G280426G360                                                                                     | 35634             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 230V             | 1                | R407C       |
| G520826G151                                                                                     | 21167             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 230V             | 1                | R513A       |
| G280616G800                                                                                     | 35647             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 115V             | 1                | R407C       |
| G521246G151  | 21173             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G100                                                                                     | 19884             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |

| Référence catalogue                                                                           | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G521246G800                                                                                   | 35692             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G360                                                                                   | 35573             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G100                                                                                   | 21025             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G051  | 19485             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G101                                                                                   | 21161             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G102                                                                                   | 21166             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |

Table 7/9

| Référence catalogue                                                                             | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G520846G802                                                                                     | 35676             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G050    | 21032             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G051    | 21082             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G101                                                                                     | 21023             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G101                                                                                     | 21058             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G060                                                                                     | 23905             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G100                                                                                     | 21028             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G060                                                                                     | 20972             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G360                                                                                     | 35688             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G700                                                                                     | 35691             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G051  | 21026             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G060                                                                                     | 20975             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G150                                                                                     | 20558             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G102                                                                                     | 21451             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G060                                                                                     | 23902             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G101                                                                                     | 21047             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G360                                                                                     | 35673             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G700                                                                                     | 35642             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G802                                                                                     | 35644             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G100                                                                                     | 20514             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |

Table 8/9

| Référence catalogue                                                                             | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G520846G151  | 21168             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G102                                                                                     | 21105             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G700                                                                                     | 35674             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |

| Référence catalogue                                                                           | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G280446G360                                                                                   | 35638             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G802                                                                                   | 35658             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G800                                                                                   | 35675             | 3500W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G800                                                                                   | 35657             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G051  | 19901             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G050  | 19287             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G150  | 20592             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G050  | 21027             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280646G700                                                                                   | 35656             | 1757W                      | 6000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G102                                                                                   | 21446             | 1435W                      | 4900Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G280446G800                                                                                   | 35643             | 1172W                      | 4000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G520846G050  | 19284             | 2300W                      | 8000Btu/h               | 460V             | 3                | R513A       |
| G521246G802                                                                                   | 35693             | 3500W                      | 12000Btu/h              | 460V             | 3                | R513A       |
| G572046G151  | 21441             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G802                                                                                   | 35704             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G800                                                                                   | 35703             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G700                                                                                   | 35702             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |

Table 9/9

| Référence catalogue                                                                             | Référence article | Capacité nominale en watts | Capacité nominale Btu/h | Tension nominale | Nombre de phases | Réfrigérant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| G572046G360                                                                                     | 35698             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G150  | 20744             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G102                                                                                     | 21078             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G101                                                                                     | 21051             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G100  | 20976             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G060                                                                                     | 23907             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G051                                                                                     | 19905             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |
| G572046G050  | 20517             | 5861W                      | 20000Btu/h              | 460V             | 3                | R407C       |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

\*Les unités partielles à montage encastré ne sont pas éligibles pour les classifications de type 4 ou 4X. Also not eligible for Telcordia GR-487 certification.

Options d'adaptateur de découpures pour les armoires avec des unités nVent HOFFMAN ou concurrentes plus anciennes pour un changement facile avec de nouveaux climatiseurs.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**