

Porte transparente, DNGS



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte en acier inoxydable transparente est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Utiliser le jeu de charnières DNMKS si aucune porte n'était précédemment montée.

Matériau: Contour: acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande). Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme à IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Instructions de montage: Utiliser le kit de charnière DNMKS si ne vient pas en remplacement d'une porte standard.

Unité de livraison: 1 pièce.

Épaisseur: 2mm
Finition: Finition brossée
Matériau: Acier inoxydable 304

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de la fenêtre	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Autoportant	Acier doux
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Autoportant	Acier doux
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Autoportant	Acier doux
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Autoportant	Acier doux
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Autoportant	Acier doux
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de la fenêtre	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Autoportant	Acier doux
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Autoportant	Acier doux
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Autoportant	Acier doux
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE