

Pare-soleil, SSW



Le pare-soleil nVent HOFFMAN est conçu pour offrir une protection fiable à l'écran de votre boîtier industriel. Il est conçu pour résister aux environnements exigeants, bloque efficacement la lumière directe du soleil et réduit la réflexion pour maintenir une visibilité de l'écran maximale. Grâce à sa conception robuste, il permet de maintenir un indice de protection jusqu'à 4X pour assurer une durabilité et une performance de longue durée. Il est facile à installer et adapté à une variété d'applications industrielles, il protège votre écran et améliore ainsi sa durée de vie et sa performance dans des conditions exigeantes. Il est idéal pour tout environnement où l'exposition à la lumière directe du soleil ou aux températures extrêmes est un problème.

NORMES INDUSTRIELLES

IP66

UL 508A Listed

Maintains Enclosures rating up to TYPE 4X

FONCTIONS

Visibilité de l'écran maximale : Bloque efficacement la lumière directe du soleil et réduit la réflexion pour maintenir une visibilité de l'écran optimale.

Il est conçu pour offrir un indice de protection jusqu'à 4X pour s'assurer qu'il puisse supporter les conditions exigeantes.

Il est fabriqué pour résister aux environnements industriels exigeants afin de fournir une performance longue durée.

Il protège votre écran en le mettant à l'abri des dommages causés par les éléments.

Sa conception robuste assure la protection sans compromettre la durabilité ni la performance de votre boîtier.

Il permet de garder les écrans lisibles et fonctionnels dans des conditions environnementales exigeantes.

Il est facile à installer, ce qui vous permet de l'ajouter sans complication à votre boîtier industriel.

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	A
SSW08X10	62284	247.9mm	331.7mm	59.94mm	Aluminium	247.9mm min
SSW12X16	62285	362.2mm	484.12mm	59.94mm	Aluminium	362.2mm min
SSW17X22	62286	476.5mm	636.52mm	59.94mm	Aluminium	476.5mm min

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

H x l x P représente sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.