

Plaque d'extrémité formée autoportante universelle en acier



La plaque d'extrémité est utilisée pour sceller le ou les côté(s) ouverts des armoires autoportantes universelles. La plaque 2,50 po d'épaisseur permet un espace de câblage supplémentaire, elle est de type 4, 12, 3R et IP66 homologuée. Le joint et les boulons de montage sont inclus.

FONCTIONS

La plaque d'extrémité formée universelle à conducteur libre est utilisée pour sceller le(s) côté(s) ouvert des armoires universelles à pied libre nVent HOFFMAN.

La plaque d'extrémité profonde de 2,50pouces permet un espace de câblage supplémentaire elle est de type 4, 12, 3R et IP66 homologuée

Le joint et les boulons de montage sont inclus

Code couleur: ANSI 61
Couleur: Gris
Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
AU8424EPT	38987	2137mm	613mm	64mm	1.98mm
AU9018EPT	60453	2286mm	460mm	64mm	1.98mm
AU8418EPT 	38986	2137mm	460mm	64mm	1.98mm
AU7218EPT	38983	1832mm	460mm	64mm	1.98mm
AU9024EPT	60454	2286mm	613mm	64mm	1.98mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE