

Socles avant/arrière ajourés | Armoires au sol, PV

Les socles avant et arrière permettent d'acheminer les câbles en toute liberté, conformément à la norme VDE 0113. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire. Les fentes d'aération permettent une ventilation naturelle dans cette zone sous l'armoire.

FONCTIONS

Description: Partie avant et arrière de socle avec panneaux ajourés. À combiner avec la plaque de fond ajourée CVB. Permet d'acheminer les câbles en toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité. Uniquement disponible en 100 mm de haut.

Matériau: Angles en tôle peinte ép. 2 mm et panneaux en tôle peinte ép. 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneaux avant et arrière avec accessoires de montage pour panneaux latéraux PS ou profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PS pour compléter le socle. Avec les juxtapositions d'armoires, il est recommandé d'ajouter des profilés transversaux PCP afin de maintenir les gaines de câbles et de rigidifier l'ensemble. Utiliser des plaques de fond ajourées CVB pour mieux aérer l'armoire.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris terre d'ombre
Code couleur:	RAL 7022
Épaisseur:	1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
PV1080	PV1080	100mm	800mm	62mm	Autoportant	Acier doux
PV1100	PV1100	100mm	1000mm	62mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
PV1120	PV1120	100mm	1200mm	62mm	Autoportant	Acier doux
PV1040	PV1040	100mm	400mm	62mm	Autoportant	Acier doux
PV1060	PV1060	100mm	600mm	62mm	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.