

Porte transparente plexi | Armoires murales, ADT



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: En remplacement de la porte standard. Permet de voir clairement les composants à l'intérieur de l'armoire. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles.

Matériau: Acier 1,2 mm / 1,5 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 500 mm ou plus / 2 mm pour armoires avec une hauteur ou largeur de 800 mm ou plus et vitre acrylique transparent 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55.

Unité de livraison: 1 porte.

Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de verrous
ADT03025R5	ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1
ADT03030R5	ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04030R5	ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04040R5	ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1
ADT05030R5	ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1
ADT05040R5	ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1
ADT06040R5	ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2
ADT06050R5	ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT06060R5	ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Nombre de verrous
ADT07050R5	ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT08060R5	ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2
ADT10060R5	ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT10080R5	ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1
ADT12060R5	ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT12080R5	ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

* fermeture à crémone 3 points. Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.