

A12 Standard Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

Multiple coatings available

Matériau: Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique: Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Norme de finition	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
EL36A12MG	Galvanisé mécanique	ASTM® B695 Classe 50 avec joint au chromate trivalent transparent	36 mm	#11	35M	48 mm
EL36A12ES	Revêtement époxy	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284	36 mm	#11	35M	48 mm
EL57TA12ES	Revêtement époxy	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284	57 mm	#18	55M	76 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire	Quantité par colis
EL36A12MG	121mm	52mm	17mm	0.91 kg	16

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire	Quantité par colis
EL36A12ES	121mm	52mm	17mm	0.91 kg	16
EL57TA12ES	192mm	83mm	26mm	3.75 kg	5


Conçu pour respecter les normes suivantes:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE