

A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Version de conception:	Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
EL12A12	12 mm	#4	10M	17 mm		50mm
EL10A12	10 mm	#3		17 mm		49mm
EL16A12	16 mm	#5	15M	22 mm		61mm
EL14A12	14 mm			22 mm		56mm
EL18A12	18 mm			27 mm		72mm
EL20A12	20 mm	#6	20M	27 mm		87mm
EL22A12	22 mm	#7		30 mm		91mm
EL25A12	25 mm	#8	25M		35 mm	97mm
EL28A12	28 mm	#9	30M		38 mm	101mm
EL32A12	32 mm	#10			44 mm	108mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
EL40A12	40 mm				54 mm	131mm
EL36A12	36 mm	#11	35M		48 mm	121mm
EL57TA12	57 mm	#18	55M		76 mm	192mm
EL50TA12	50 mm				70 mm	166mm
EL43TA12	43 mm	#14	45M		57 mm	158mm


Table 2/2				
Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire	Quantité par colis
EL12A12	19mm	12mm	0.06 kg	285
EL10A12	18mm	13mm	0.07 kg	285
EL16A12	24mm	13mm	0.13 kg	150
EL14A12	21mm	14mm	0.13 kg	150
EL18A12	29mm	14mm	0.25 kg	70
EL20A12	35mm	17mm	0.27 kg	70
EL22A12	37mm	17mm	0.35 kg	50
EL25A12	40mm	17mm	0.44 kg	50
EL28A12	42mm	17mm	0.52 kg	38
EL32A12	45mm	18mm	0.76 kg	16
EL40A12	57mm	17mm	1.31 kg	12
EL36A12	52mm	17mm	0.91 kg	16
EL57TA12	83mm	26mm	3.75 kg	5
EL50TA12	70mm	26mm	2.89 kg	8
EL43TA12	66mm	26mm	1.74 kg	10

Conçu pour respecter les normes suivantes:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);ACI 318 type 2 (résistance à la traction spécifiée);ACI 349;ACI 359;AS3600

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE