


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour


Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE);Acier

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL28CFF	28 mm	#9	30M	75 mm	18 mm	Noir	25
EL30CFF	30 mm			75 mm	18 mm	Blanc	25
EL50CFF	50 mm			95 mm	18 mm	Noir	15
EL22CFF	22 mm	#7		75 mm	18 mm	Bleu	25
EL32CFF	32 mm	#10		95 mm	18 mm	Jaune	15
EL36CFF	36 mm	#11	35M	95 mm	18 mm	Bleu	15
EL25CFF	25 mm	#8	25M	75 mm	18 mm	Rouge	25
EL40CFF	40 mm			95 mm	18 mm	Vert	15



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE