

CFFP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size


Matériau: Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur	Quantité par colis
EL28CFFP	28 mm	#9	30M	59 mm	23 mm	Noir	100
EL12CFFP	12 mm	#4	10M	59 mm	23 mm	Rouge	100
EL25CFFP	25 mm	#8	25M	59 mm	23 mm	Rouge	100
EL20CFFP	20 mm	#6	20M	59 mm	23 mm	Jaune	100
EL14CFFP	14 mm			59 mm	23 mm	Vert	100
EL16CFFP	16 mm	#5	15M	59 mm	23 mm	Noir	100

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE